

duMONT**Tryckbrottsch för kilspår HSS Passning JS9, Typ: 8C1****Beställningsdata**

Ordernummer	290420 8C1
GTIN	662600555146
Artikelklass	29J

Beskrivning**Utförande:**

Storlek 4B1 till 8C1 dessutom med 45° kantfas.

För avgradning av vassa spårkanter.

Användningsdata:

För rationell tillverkning av kilspår enligt DIN 6885 i ett moment.

OBS!:

- **Till storlek 2A bör nr 290405 2A användas.**
- **Passningar P9 och H9 kan levereras på förfrågan.**
- **Efter 1/3 och 2/3 passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrottschen rätar ut sig själv.**

Skärmaterial: HSS

Brottschlängd: 470 mm

Kilspårbredd: 8 mm

Kilspårdjup: 3,3 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 22 - 30 mm

Brottschninglängd i stål: 8 - 50 mm

Erforderligt brottschningstryck vid St50 och max brottschninglängd: 1100 kg

Teknisk beskrivning

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd	1 100 kg
Ryggbredd	9,63 mm
Kilspårbredd	8 mm
Brotschlängd	470 mm
Brotschninglängd i stål	8 - 50 mm
för håldiameter enligt DIN 6885	22 - 30 mm
Kilspårdjup	3,3 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		