

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 85/S5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E08K SGLPR/LS5
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	10,72 mm
Passande vändskär	GPCT S5010.
Mittförskjutning L_3	6,4 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 6
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	7,49 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Skruvsats förvändskär Typ 6

269028 6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500