

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 60/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E04G SCLDR/LS4
Minimiförborringshåldiameter D_{min}	4,57 mm
Mittförskjutning L_3	2,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 10
Vändskärsstorlek	4 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
totallängd L	90 mm
Spännhöjd L_2	3,58 mm
Inställningsvinkel κ	97 grad
Skaftdiameter D_s	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skruvsats förvändskär Typ 10	269028 10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200