

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 65/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 10
Vändskärsstorlek	4 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	5,94 mm
ISO-kod hållare	E05H SCLDR/LS4
Mittförskjutning L_3	3 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L_2	4,6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 10

269028 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200