

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek:  
100/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	GCCT 06020.
Mittförskjutning $L_3$	9,15 mm
Skruvsats för vändskär	269028 11
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	15,52 mm
ISO-kod hållare	E12M SGLCR/L06
Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd $L_2$	11,33 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX7

674248 TX7

Skruvsats förvändskär Typ 11

269028 11

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200