

duMONT**Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning JS9, Typ: 3A****Beställningsdata**

Ordernummer	290420 3A
GTIN	662600555108
Artikelklass	29J

Beskrivning**Utförande:**

Storlek 4B1 till 8C1 dessutom med 45° kantfas.

För avgradning av vassa spårkanter.

Användningsdata:

För rationell tillverkning av kilspår enligt DIN 6885 i ett moment.

OBS!:

- **Till storlek 2A bör nr 290405 2A användas.**
- **Passningar P9 och H9 kan levereras på förfrågan.**
- **Efter 1/3 och 2/3 passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrotschen rätar ut sig själv.**

Skärmaterial: HSS

Brotschlängd: 197 mm

Kilspårbredd: 3 mm

Kilspårdjup: 1,4 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 8 - 10 mm

Brotschninglängd i stål: 6 - 25 mm

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd: 400 kg

Teknisk beskrivning

Kilspårbredd	3 mm
för håldiameter enligt DIN 6885	8 - 10 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd	400 kg
Brotschlängd	197 mm
Kilspårdjup	1,4 mm
Brotschninglängd i stål	6 - 25 mm
Ryggbredd	3,25 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		