

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek:  
85/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	4,8 mm
Passande vändskär	TDAT 07010.
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	9,14 mm
Skruvsats för vändskär	269028 12
ISO-kod hållare	E08K STLDR/L07
totallängd L	125 mm
Spännhöjd $L_2$	7,49 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Skruvsats förvändskär Typ 12

269028 12

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500