

**Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A, med hål Ø 7 mm, passar till konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308623 40
GTIN	4069515028783
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spännare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø D ₁	19 mm
L ₁	26 mm
passar för konor	40
Kragdiameter D	23 mm
vinkel A	15 grad
max. åtdragningsmoment	50 Nm

totallängd L	54 mm
gängaM	M16
passar för konor med färgkod	SK 40
Hålegenskap	med hål Ø 7 mm
Dragtapp norm	ISO 7388-3
Produktslag	Dragtappar