

Garant**SC.T 120404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260765 HB7020
GTIN	4045197699763
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120404 HB7020 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SM
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7020

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning