

**HOLEX®****SCMT 09T304 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

SCMT 09T304 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmMatning  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PM
Matning $f$	0,08 - 0,36 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HBX020
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhållare
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral