

Garant**Softcut® fasningsfräs med borrhål, vändskär AO..****Beställningsdata**

Ordernummer	215403 60
GTIN	4069515038201
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

OBS!:

Stegfria ytor uppnås med vändskären nr 215431 – 215487. Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,5** med klinga nr **674252 storlek 8IP**.

Teknisk beskrivning

Antal vändskärsplattor	9
möjlig fasbredd l	28,4 mm
möjlig fasbredd h	25 mm
FästhålsØ	16 mm
Passande vändskär	AO.T1104

Datablad

Skruvsats förvändskär	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Minsta Ø D	17 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
totallängd L_{tot}	52 mm
Vinkel γ	60 grad
Tandmatning vid h_{max}	0,12 mm
Största Ø D_1	45 mm
möjlig fasbredd b	14,1 mm
Skaftform	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 215403 60