

Garant**Softcut® hörnfräsar och weldon-skaft, vändskär AO..****Beställningsdata**

Ordernummer	215413 25/3
GTIN	4069515039031
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning i stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt i rost- och syrabeständiga stål.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,5** med klinga nr **674252 storlek 8IP**.

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Teknisk beskrivning

största skärdjup $a_{p\max}$	30 mm
totallängd L_{tot}	101 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Utkragningslängd L_1	45 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Serie	Softcut®
Passande vändskär	AO.T1104

Datablad

Skruvsats förvändskär	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Antal vändskärspaltor	9
Skaftform	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs