

Garant**Fräs-vändskär AOMT110412 ER, för Softcut®-fräsar, HB7730-1****Beställningsdata**

Ordernummer	215478 GG
GTIN	4069515039352
Artikelklass	2A1

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Matning f_z per tand	0,15 mm
Typ	GG
ISO-kod vändskär	AOMT110412 ER
Sort	HB7730-1
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

Datablad

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	250 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		