

**Garant****ER-hylschuckar Form AD, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303720 16
GTIN	4067263002680
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Med RFID / Balluff-Chip-hål.

- **Högklassig precisionsspännmutter.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

**Fördel:**

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-skruvnyckel nr 309680– 309720 eller 613300, ER-hylsmutter 309610.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

## Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	100 mm
a	1 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
Lös ER-hylsmutter nr 309580	16
ER-chucknyckel nr 309680	16
För ER-spännhylsor	16
spännvidd	0,5 - 10 mm
fäste	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Utförande	BT-DC
Balluffchiphål	ja

Produktslag

Weldonhållare

---

**Tillbehör**

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm

613300 25