

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	E12M STF CR/L11
Passande vändskär	TC.. 1102..
Mittförskjutning $L_3$	8 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	15 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd $L_1$	20 mm
Skrivsats för vändskär	269028 7
totallängd $L$	150 mm
Spännhöjd $L_2$	11,5 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500