

Garant**SC.T 120408, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
spån-brytare	AM
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Sort	HB7310
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCGT 120408

Antal byten/skär	4
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning