

**X.L...SR-D, SC3025, Vändskärsstorlek: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221933 12
GTIN	4059782505711
Artikelklass	28E

**Beskrivning****Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
Vändskärsstorlek	12
ISO-kod vändskär	XDLW120508-SR-D
Programmeringsradie vid $a_{pmax}$	2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	SC3025
Skärmaterial	VHM
Matning $f_z$ per tand	0,3 - 2 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG(G)	lämplig	260 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		