

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm
Skär-Ø D_c	42 mm
Vändskärsstorlek	09
Vändskärsskruv	229918 (T15; 2,1Nm)
totallängd L_{tot}	32 mm
FästhålsØ	16 mm
Passande vändskär	XD.. 0904

Ø D ₃	21 mm
Antal skär Z	4
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{min}	63 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	82 mm
Rampningslängd L för α _{max}	20,3 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,85 grad
Inställningsvinkel κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229918
------------	--------