

**Styrenhet RCK STG 10/800, Typ: STG10/800****Beställningsdata**

Ordernummer	078146 STG10/800
GTIN	4007220523551
Artikelklass	07P

Beskrivning**Utförande:**

RCK-drivsytstemet med kontinuerlig hastighetskontroll är en innovativ lösning som kombinerar maximal produktivitet med betydande ergonomiska fördelar. Systemet genererar mindre buller och vibrationer än konventionella drivenheter. Tack vare kombinationen med den mobila styrenheten och olika handenheter är systemet särskilt lätt, bekvämt och flexibelt för användare som arbetar med det. Dessutom tillåter handenheter användning av många olika verktyg i nästan alla branscher. Systemet är utformat för kontinuerlig användning med konstant varvtal och kan även användas med ett kraftfullt batteri utöver med vanlig strömförsörjning med en nätadapter.

Styrenhet som möjliggör exakt styrning av olika handenheter. Uppnår ett maximalt varvtal på 80 000 varv/min och håller det stabilt vid användning.

Fördel:

- **Ökar produktiviteten med upp till 50 % med konstant varvtal.**
- **Bekvämt, ergonomiskt arbete med snabba, optimala resultat.**
- **Kan användas med nätadapter eller mobilt med batteri för ett brett spektrum av industriella tillämpningar.**

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1560 W
-------------------	--------

Datablad

vikt

3,3 kg