

**Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Artikelklass	28R

**Beskrivning****Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktøget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Vändskärsstorlek	06
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	40 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	250 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	0,9 mm
Vändskärsskruv	229916 (T7; 0,8 Nm)
Passande vändskär	XD..
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	32 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	62 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	53 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,57 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	20,2 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229916
------------	--------