

**LOCTITE****Gängsäkringsmedel Stick, 19 g, tillverkarens beteckning: 248**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 083300 248    |
| GTIN         | 5010266382678 |
| Artikelklass | 04L           |

## Beskrivning

### Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

**Sticks** med gängsäkringsmedel i **pastakonsistens** är snåla att använda och efterdroppar inte. Gängsäkringsmedel med pastakonsistens.

### Användningsdata:

**Låg styrka** – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

**Medelstarkt** – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

**Mycket starkt** – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Stick: Medelfast, lämpar sig för alla metaller och passiva material.

### OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

## Teknisk beskrivning

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken |
|--------------------|---------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| tillverkarens beteckning           | LOCTITE 248                  |
| minimalt lossningsmoment           | 17 Nm                        |
| för gängstorlek M upp till         | M50                          |
| Färg                               | blå                          |
| Kemisk bas                         | Dimetakrylatester            |
| lämpligt för användningsområde     | Gängsäkringsmedel            |
| lämpligt för användningsområde     | alla gängförband             |
| lagringstemperatur                 | 8 - 21 °C                    |
| lämpligt för material              | metall                       |
| temperaturområde                   | -55 - 150 °C                 |
| Påfyllningsvolym                   | 19 ml                        |
| Form                               | pastös                       |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 48 månad                     |
| Egenskap                           | anaerobt lim                 |
| Egenskap                           | Enkomponentlim               |
| Egenskap                           | tätande                      |
| Egenskap                           | fluorescerande under UV-ljus |
| Egenskap                           | förhindrar hopskärning       |
| fullhärdat efter                   | 6 h                          |
| handfast efter                     | 5 min                        |
| Demontering                        | med normala verktyg          |
| Hållfasthetsklass                  | medelhållfast                |
| Densitet                           | 1,1 g/cm <sup>3</sup>        |
| Produktnamnsattribut               | 19 g                         |
| Produktslag                        | Gängsäkringsmedel            |