

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 125/10
GTIN	4059782504271
Artikelklass	28R

**Beskrivning****Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	40 mm
totallängd $L_{tot}$	63 mm
Vändskärsstorlek	16
Ø $D_3$	98 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	3,5 mm
Passande vändskär	XE.. 1605
Vändskärsskruv	229920 (TP20; 7,6Nm)

Skär-Ø $D_c$	125 mm
Antal skär Z	10
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{min}$	223 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	248 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	97,3 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,21 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	16 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229920
------------	--------