



Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm



Beställningsdata

Ordernummer	221905 25/2
GTIN	4059782503212
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggor för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm
totallängd L_{tot}	35 mm
Vändskärsstorlek	09
Skär-Ø D_c	25 mm
Passande vändskär	XD.. 0904
Ø D_3	10 mm
Fästgänga M	M12
Vändskärsskruv	229917 (T15; 2,1 Nm)
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	9,3 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,55 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229917
------------	--------