



## Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/11mm



### Beställningsdata

Ordernummer	260930 12/11
GTIN	
Artikelklass	25U

### Beskrivning

#### Utförande:

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

### Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	14 mm
Mittförskjutning $L_3$	7,2 mm
ISO-kod hållare	A12M STLCR/L11
Vändskärsskruv	269022 4
Passande vändskär	TC.. 1102..
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd $L$	150 mm
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Spännskruv Typ 4

269022 4

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor  
maximalt vridmoment 500 cNm

659906 500

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8