

**X.LT..ER-D41, X400, Vändskärsstorlek: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221925 16
GTIN	4059782506107
Artikelklass	28F

Beskrivning**Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16
Typ	ST1400
ISO-kod vändskär	XELW160512-SR-DD
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	4,18 mm
Hörnradie	1,2 mm
Sort	X400
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,2 - 1,8 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		