

Garant**Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	949052 2
GTIN	4069515041379
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett **snedtak**, plastglidstöd i golvgruppen samt en **avtagbar sockel** på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmars trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).

Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Skåpen levereras komplett monterade.**
- **Hänglås för vridlås nr 085822–085890, samt DOM-hänglås nr 085812 strl. 45; nr 085814 strl. 45; nr 085816 strl. 45.**
- **Lämpliga för låssystem.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Datablad

effektiv bredd per klädsektion	240 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	420 - 480 mm
Avtagbar sockel	ja
effektivt djup per klädsektion	475 mm
Hyllplan bredd	295 mm
effektiv höjd per klädsektion	1240 mm
Underrede utförande	Sockel med sockelplåt
effektivt djup per hatthylla	250 mm
antal sektioner	2
Lås utförande	Cylinderlås
Bredd	600 mm
Norm	DIN 4547
passar till integralhjälm	ja
antal klädstänger	1
Ventilationsöppningar dörr	nej
Snedtak	ja
antal hyllor fast inkörda	1
Djup	500 mm
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm)	240 - 280 mm
vikt	49,8 kg
Hyllplanets djup	250 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd bak	2000 mm
Namnskylt	ja
Speciallack tillgänglig	ja
Ventilationsöppningar bakvägg	nej
höjd fram	1850 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Cylinderlås	modulär låscynder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Garderobskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/949052-2>
