



## Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/11 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	260931 12/11
GTIN	4960664541805
Artikelklass	25U

### Beskrivning

#### Utförande:

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter  $D_s$ : 12 mm

ISO-kod hållare: A12M STLCR/L11

Inställningsvinkel  $\kappa$ : 95 grad

Passande vändskär: TC.. 1102..

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 14 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 7,2 mm

### Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TC.. 1102..
Mittförskjutning $L_3$	7,2 mm
ISO-kod hållare	A12M STLCR/L11
Vändskärsskruv	269022 4
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	14 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	12 mm

Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 4	269022 4
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500