

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	13 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Huvudängd $L_1$	22,8 mm
ISO-kod hållare	A10K STFCCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd $L$	125 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500