



Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 4963, HSS E, Skaft-Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	297120 10
GTIN	4045197190642
Artikelklass	22E

Beskrivning

Utförande:

Alla storlekar **svetsade**.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

HSS/E – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittert bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

Teknisk beskrivning

maximalt stickdjup t_{max}	6 mm
För hål från Ø	20 mm
eggbredd	3 mm
Skaft-Ø	10 mm
totallängd	160 mm
Skärmaterial	HSS E
Produktslag	Svarvstål