

**Garant****Feedking högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 18/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212900 18/2
GTIN	4045197607102
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

**Dynamiskt** verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den **självstabiliserande vändskärsfickan**. **Optimerad geometri** för reducerad skärkraft, vilket ger **mindre belastning på huvudspindeln**.

**Fördel:**

Mycket ekonomisk tack vare **synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär**.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	5 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Passande vändskär	XD..070308
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	16 mm
Skrivsats för vändskär	219810 (9IP, 2,2 Nm)
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	0,85 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	80 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	30 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	34 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	4,29 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	4 mm
spiralfräsning $a_p$	0,85 mm
Serie	FeedKing
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219810