

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 2
Huvudängd L_1	34,6 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Skruv förunder-läggs-platta	269013 2
Mittförskjutning L_3	22 mm
Underläggsplatta	269005 7
ISO-kod hållare	A32S STFCL/L16
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L_2	30 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Underläggsplatta Typ 7	269005 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500