

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A40T STFCCR/L16
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Underläggsplatta	269005 7
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skrivsats för vändskär	269028 2
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	49 mm
Huvudängd $L_1$	37,5 mm
totallängd $L$	300 mm
Spännhöjd $L_2$	39 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Underläggsplatta Typ 7	269005 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500