

**Garant****TC.T 110204, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning