

Garant**TCMT 110202, Sort: HB7415****Beställningsdata**

Ordernummer	260950 HB7415
GTIN	4045197672490
Artikelklass	21G

Beskrivning

TCMT 110202 HB7415 Sort: HB7415

spån-brytare: TIS

Skärdjup a_p : 0,2 - 1 mmMatning f : 0,1 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 70 m/min**Teknisk beskrivning**

Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
Primäranvändning	S
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 70 m/min
spån-brytare	TIS
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7415

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110202
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning