

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 80/6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 222800 80/6 |
| GTIN | 4960664602438 |
| Artikelklass | 250 |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|-----------|
| maximalt sågdjup $a_{p\ max}$ | 6 mm |
| Vändskärsskruv | 229700 |
| Skär-Ø D_c | 80 mm |
| FästhålsØ | 27 mm |
| Passande vändskär | PN.. 1205 |
| max. utvärdig diameter D_{max} | 93 mm |
| totallängd L_{tot} | 50 mm |
| Antal skär Z | 6 |
| Skaftutförande | med hål |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Inställningsvinkel κ | 47,5 grad |
| Invändig | nej |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Planfräs |

Tillbehör

| | |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229700 |
|------------|--------|