

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 200/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 200/14
GTIN	4960664602476
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	229700
Skär-Ø D <sub>c</sub>	200 mm
FästhålsØ	60 mm
Passande vändskär	PN.. 1205
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	6 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	63 mm
max. utvärdig diameter D <sub>max</sub>	213 mm

Antal skär Z	14
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------