

**Garant****TC.T 110204, Sort: HU7310****Beställningsdata**

Ordernummer	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	N
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	TCGT 110204

Antal byten/skär	3
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning