

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

max. utvärdig diameter D_{max}	113 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	6 mm
Vändskärsskruv	229700
Skär-Ø D_c	100 mm
Passande vändskär	PN.. 1205
totallängd L_{tot}	50 mm
FästhålsØ	32 mm

Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------