


Garant**Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273830 20/2
GTIN	4045197515933
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid t_{max} (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	2 mm
Stickdjup t_{max}	10 mm
Huvudängd L_1	33,5 mm
Funktionsbredd L_4	21,5 mm
totallängd L	92,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredd b	20 mm
Användning	Höger

Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600