

Garant**Skärhållare konkav axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 53/76mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273821 53/76 |
| GTIN | 4045197500335 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Utförande:**

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

Sänk teknikvärdena med 30 – 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Spårbredd w : 3 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 13 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-------|
| maximalt sågdjup t_{max} | 13 mm |
|----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| minimal första insticksdiameter D_1 | 53 mm |
| maximal första insticksdiameter D_2 | 76 mm |
| Användning | Vänster |
| Spårbredd w | 3 mm |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|------------------|----------|
| Kläm-skruv Typ 9 | 279815 9 |
| Kläm-skruv | 279910 |