

Garant**XDLT 070308 ER, HU7810, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
ISO-kod vändskär	XDLT 070308 ER
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,58 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HU7810
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,85 mm
Matning f_z per tand	0,65 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		