

**TCMT 16T308 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261030 HBX020 |
| GTIN | 4045197671264 |
| Artikelklass | 22D |

Beskrivning

TCMT 16T308 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 0,1 - 3,75 mm

Matning f : 0,06 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 80 - 300 m/min |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| spån-brytare | PM |
| Primäranvändning | P |
| Skärdjup a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Matning f | 0,06 - 0,3 mm/v |
| Sort | HBX020 |

| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Serie | Skärhållare |
| Serie | Skärhuvud |
| Serie | Borrstång |
| ISO-kod vändskär | TCMT 16T308 |
| Antal byten/skär | 3 |
| Vändskärstilldelning | neutral |