

**Garant****Planfräs 43° Octo, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 50/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213300 50/6
GTIN	4045197131010
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

43° planfräs med upp till 8 användbara skäreggar per vändskär.

**Användningsdata:**

Genom den utpräglat positiva geometrin uppnås mycket fina ytor. Lättskärande planfräs.

**OBS!:**

För att alla **8 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**.

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$  3,5 mm: (**Z = 7**),

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	22 mm
Skruvsats för vändskär	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Skär-Ø $D_c$	50 mm
max. utvärdig diameter $D_{\max}$	59 mm

totallängd $L_{tot}$	40 mm
Passande vändskär	OF.. 050405
Antal skär Z	6
Inställningsvinkel $\kappa$	43 grad
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	43 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219808
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP