

**VBMT 110308, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 110308 CA6525 Sort: CA6525
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
spån-brytare	HQ
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110308
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning