

**Garant****XDLT 120408 ER, HU7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	212966 ALU
GTIN	4045197581723
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
ISO-kod vändskär	XDLT 120408 ER
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2,6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,8 mm
Matning $f_z$ per tand	1 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	1200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		