

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 160/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\max}$	12 mm
FästhålsØ	40 mm
Skruvför kassett	229704
Passande vändskär	SP.. 1806
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
max. utvärdig diameter D_{\max}	167 mm
totallängd L_{tot}	60 mm
Kassett	229765
Skär-Ø D_c	160 mm

Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229704
Spännskruv	229703
Kassett	229765