

Garant

Planfräs 43° Octo, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 63/7mm



Beställningsdata

Ordernummer	213300 63/7
GTIN	4045197131034
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

43° planfräs med upp till 8 användbara skäreggar per vändskär.

Användningsdata:

Genom den utpräglat positiva geometrin uppnås mycket fina ytor. Lättskärande planfräs.

OBS!:

För att alla **8 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**.

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**),

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	OF.. 050405
max. utväändig diameter D_{\max}	72 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
FästhålsØ	22 mm

Skruvsats förvändskär	219808 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal skär Z	7
Inställningsvinkel κ	43 grad
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	43 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219808