

**VBMT 160408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

VBMT 160408 CA6525 Sort: CA6525  
spån-brytare: HQ  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 140 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
Primäranvändning	M
spån-brytare	HQ
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning