

**Garant****Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 20/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273860 20/4
GTIN	4045197581976
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd $L_1$	48 mm
Skruvar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Spårbredd w	4 mm
Funktionsbredd $L_4$	21,5 mm
Stickdjup $t_{\text{max}}$	28 mm
totallängd L	107 mm
Serie	Eco
Skaftbredd b	20 mm

Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Kläm-skruv Typ 7	279815 7
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600