

**VBMT 160404, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

VBMT 160404 CA510 Sort: CA510

spån-brytare: HQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 140 - 450 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 450 m/min
spån-brytare	HQ
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning